



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010305196231

委托人名称、地址

上海施耐德工业控制有限公司
中国上海市普陀区绥德路629号

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric Industries SA
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES, France

生产企业名称、地址

Schneider Electric Industries SA
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES, France

产品名称和系列、规格、型号

限位开关

XCKM, XCKMD, ZCKM, ZCKMD XCKM, ZCKM: U_i : 500V; I_{th} =10A; AC-15: U_e =AC240V, I_e =3A; DC-13: U_e =DC250V, I_e =0.27A; 2P; XCKMD, ZCKMD: U_i : 400V; I_{th} =6A; AC-15: U_e =AC240V, I_e =1.5A; DC-13: U_e =DC250V, I_e =0.1A; 3P, IP66; 详细型号解释见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年01月23日

有效期至: 2020年01月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2006年08月23日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1071523



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2006010305196231

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd.
No. 629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P. R. China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries SA
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES, France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric Industries SA
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES, France

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Limit Switch

XCKM, XCKMD, ZCKM, ZCKMD XCKM, ZCKM: Ui: 500V, Ith=10A; AC-15: Ue=AC240V, Ie=3A; DC-13: Ue=DC250V, Ie=0.27A, 2P; XCKMD, ZCKMD: Ui: 400V, Ith=6A; AC-15: Ue=AC240V, Ie=1.5A; DC-13: Ue=DC250V, Ie=0.1A; 3P; IP66

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Jan. 23, 2015 Date of expiry: Jan. 23, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Aug. 23, 2006

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1071523



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 4 页

证书编号: 2006010305196231

纸号: 1071523

型号的解释:

标准型产品型号解释:

XCKM	I	05	41	H29	TH	TQ
I	II	III	IV	V	VI	VII

I	产品基本型号: XCKM : 成品, 3 个电缆进线孔, 2 极 XCKMD : 成品, 3 个电缆进线孔, 3 极 ZCKM : 基座/触头部件, 2 极 ZCKMD : 基座/触头部件, 3 极 ZCKD : 操作头 ZCKY : 操作杆
II	触头模块对 XCKM, XCKMD, ZCKM, ZCKMD (空白: 对 ZCKD, ZCKY): 2 极 (XCKM, ZCKM) : 1 : NO+NC 瞬动 5 : NO+NC 慢断 6 : NO+NC 慢断、触头交迭 7 : NC+NC 慢断 8 : NO+NO 慢断 9 : NC+NC 瞬动 如果后缀跟 8: 镀金触头 3 极 (XCKMD, ZCKMD) : 31 : NC+NO+NO 瞬动 39 : NC+NC+NO 瞬动

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 4 页

证书编号: 2006010305196231

纸号: 1071523

	35 : NC+NO+NO 慢断 37 : NC+NC+NO 慢断 如果第 1 位数字改为 7 : 镀金触头
III	操作头 (空白: 对 ZCKY) : 10 : 普通头活塞型 02 : 钢滚轮头活塞型 21 : 热塑滚轮头水平推杆活塞型 23 : 钢滚轮头水平推杆活塞型 如果后缀跟 9 : 带保护套 15 : 带操作杆旋转头-热塑滚轮摆杆 16 : 带操作杆旋转头-钢滚轮摆杆 17 : 带操作杆旋转头-安装钢滚珠轴承摆杆 41 : 带操作杆旋转头-长度可调节热塑滚轮摆杆 59 : 带操作杆旋转头-热塑圆棒摆杆 $\phi 6\text{mm}$ L=200mm 81 : 带操作杆旋转头-热塑端头弹簧摆杆 91 : 带操作杆旋转头-金属端头弹簧棒摆杆 05 : 不带操作杆旋转头-左右运动或左运动或右运动 06 : 万向头-猫须型 08 : 万向头-弹簧棒摆杆
IV	操作杆 (仅适用操作头型号为 05 的产品, 空白为其它) : 31 : 热塑滚轮摆杆 33 : 钢滚轮摆杆 34 : 安装钢滚珠轴承摆杆 39 : 橡胶滚轮摆杆 41 : 长度可调节热塑滚轮摆杆 43 : 长度可调节钢滚轮摆杆 49 : 长度可调节橡胶滚轮摆杆 $\phi 50\text{mm}$ 54 : 方钢棒摆杆 $3\text{mm}\times 3\text{mm}$ L=125mm

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 4 页

证书编号: 2006010305196231

纸号: 1071523

	55 : 玻璃纤维圆棒摆杆 ϕ 3mm L=125mm 59 : 热塑圆棒摆杆 ϕ 6mm L=200mm 81 : 热塑端头弹簧摆杆 91 : 金属端头弹簧棒摆杆
V	进线孔 (空白: 对 ZCKD, ZCKY) : 空白: 用于 Type 11 (CM10) European cable gland 的螺孔 H7 : 1/2 in. NPT 螺孔或提供 1/2NPT 附件 H29 : ISO M20 螺孔
VI	附加后缀为特定的防护处理 : 空白: 正常的保护 TH : 防潮处理
VII	其他后缀的特定包装 : 空白: 正常包装 TQ : 散装包装 注: 这种后缀仅出现在批量包装标签, 它不会出现在产品

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 4 页 共 4 页

证书编号: 2006010305196231

纸号: 1071523

型号解释: (续)

客户定制产品型号解释:

XCKM	1424965
I	II

I	产品基本型号 XCKM: XCKM 系列限位开关
II	7位数字用于标识基于标准产品的定制化型号(没有技术差异) 例如: 1424965: 基于标准产品 XCKM102, 操作头位于正面, 单只包装 1435622: 基于标准产品 XCKM102, 操作头位于 90°位置, 单只包装 1424718: 基于不带操作杆的标准产品 XCKM115, 操作头位于正面, 单只包装 1524919: 基于标准产品 XCKM115(操作杆未安装), 操作头位于右面, 单只包装 1587157: 基于不带操作杆的标准产品 XCKM115, 操作头位于正面, 40 只包装 1587158: 基于不带操作杆的标准产品 XCKM115, 操作头位于左面, 40 只包装 1587159: 基于不带操作杆的标准产品 XCKM115, 操作头位于右面, 40 只包装 1587160: 基于不带操作杆的标准产品 XCKM115, 操作头位于背面, 40 只包装 1656350: 基于标准产品 XCKM1215, 操作头位于正面, 单只包装

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

