



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010305213251

委托人名称、地址

上海施耐德工业控制有限公司
中国上海市普陀区绥德路629号

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric Industries SA
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

生产企业名称、地址

Schneider Electric Industries SA
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

产品名称和系列、规格、型号

限位开关

XCK-D, XCDR, XCS-D, ZCD, XCK-P, XCPR, XCS-P, ZCP, XCK-T, XCTR, ZCT; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年01月23日

有效期至: 2020年01月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年01月04日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1071528



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2006010305213251

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd.
No. 629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P. R. China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries SA
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric Industries SA
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Limit switch

XCK-D, XCDR, XCS-D, ZCD, XCK-P, XCPR, XCS-P, ZCP, XCK-T, XCTR, ZCT; See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Jan. 23, 2015 Date of expiry: Jan. 23, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jan. 04, 2007

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:


Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1071528



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 9 页

证书编号: 2006010305213251

纸号: 1071528

XCK-D, XCDR, XCS-D, ZCD,
XCK-P, XCPR, XCS-P, ZCP,
XCK-T, XCTR, ZCT

XCK-D, XCDR, ZCD, XCK-P, XCPR, ZCP, XCK-T, XCTR, ZCT (两
对触头):

Ith:10A;

AC-15 Ue:AC240V, Ie:3A;

DC-13 Ue DC250V, Ie 0.27A;

XCK-D, XCDR, XCS-D, ZCD, XCK-P, XCPR, XCS-P, ZCP, XCK-T,
XCTR, ZCT (三对触头):

Ith:6A;

AC-15 Ue:AC240V, Ie:1.5A;

DC-13 Ue:DC250V, Ie 0.1A;

XCK-D21□□M12, XCK-D29□□M12;
ZCD21M12, ZCD29M12;

Ith:4A;

AC-15 Ue AC50V, Ie:4A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 9 页

证书编号: 2006010305213251

纸号: 1071528

XCK-P21□□M12, XCK-P29□□M12;
ZCP21M12, ZCP29M12;
Ith 3A;
AC-15 Ue AC240V, Ie 1.5A;
DC-13 Ue DC250V, Ie 0.1°

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 9 页

证书编号: 2006010305213251

纸号: 1071528

A—成品

$\frac{XCK}{I}$	$\frac{D}{II}$	$\frac{21}{III}$	$\frac{10}{IV}$	$\frac{P16}{V}$
-----------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------

I—

产品型号

XCK-通用限位开关
 XCD-金属外壳, 1 个电缆孔, 闭锁型
 XCP-塑料外壳, 1 个电缆孔, 闭锁型
 XCT-塑料外壳, 2 个电缆孔, 闭锁型
 XCS-安全限位开关

II—

产品本体

D-金属外壳, 1 个电缆孔(对于 XCK)
 P-塑料外壳, 1 个电缆孔(对于 XCK)
 T-塑料外壳, 2 个电缆孔(对于 XCK)
 R-闭锁型, 手工复位(对于 XCD, XCP, XCT)

III—

触头模块形式

21- NO+NC 瞬动
 29- NC+NC 瞬动
 25- NO+NC 慢断
 27- NC+NC 慢断
 28- NO+NO 慢断

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 4 页 共 9 页

证书编号: 2006010305213251

纸号: 1071528

- 26 - NO+NC 慢断
- 31 - 2NO + NC 瞬动
- 35 - 2NO + NC 慢断
- 37 - 2NC + NO 慢断
- 39 - NO + 2NC 瞬动
- 61 - NO+NC 瞬动, 镀金
- 69 - NC+NC 瞬动, 镀金
- 65 - NO+NC 慢断, 镀金
- 67 - NC+NC 慢断, 镀金
- 68 - NO+NO 慢断, 镀金
- 66 - NO+NC 慢断, 镀金
- 71 - 2NO + NC 瞬动, 镀金
- 75 - 2NO + NC 慢断, 镀金
- 77 - 2NC + NO 慢断, 镀金
- 79 - NO + 2NC 瞬动, 镀金

IV -

- 操作头
- 10-ZCE10 金属头活塞型
- 11-ZCE11 金属头活塞型, 带橡胶套
- 13-ZCE13 钢珠轴承活塞型
- 14-ZCE14 金属头活塞型, 可调节
- 67-ZCE67 侧装猫须型
- 02-ZCE02 钢轮活塞型
- 29-ZCE29 钢轮活塞型, 带橡胶套

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 5 页 共 9 页

证书编号: 2006010305213251

纸号: 1071528

- 07-ZCE07 弹簧杆, 带塑料头
- 08-ZCE08 弹簧杆
- 06-ZCE06 猫须型
- H0-ZCEH0 M18 带金属头活塞
- H2-ZCEH2 M18 带钢轮活塞
- 62-ZCE62 侧装金属头活塞, 可调节
- 63-ZCE63 侧装金属头活塞
- 64-ZCE64 侧装钢轮活塞, 水平位置
- 65-ZCE65 侧装钢轮活塞, 垂直位置
- 66-ZCE66 侧装钢珠轴承活塞
- 21-ZCE21 塑料滚轮杠杆活塞, 水平动作
- 27-ZCE27 塑料滚轮杠杆活塞, 垂直动作
- 28-ZCE28 塑料滚轮杠杆活塞, 水平或垂直动作
- 24-ZCE24 可收缩钢轮杠杆活塞

- 09-ZCE09 不返回, 左右动作
- 对于“ZCE09 操作头+相应的操作杆”, 则用以下两位数表示:
- 61-ZCY61 带滚轮叉臂, 2 轨迹, 轨迹: 25 / 39mm
- 71-ZCY71 带滚轮叉臂, 1 轨迹, 轨迹: 32mm

- 01-ZCE01 弹簧返回, 左右动作
- 对于“ZCE01 操作头+相应的操作杆”, 则用以下两位数表示:
- 17-ZCY17 装有钢珠轴承的滚轮杠杆, 轨迹: 29 / 36mm
- 25-ZCY25 塑料滚轮杠杆, 轨迹: 21 / 44mm

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 6 页 共 9 页

证书编号: 2006010305213251

纸号: 1071528

- 26-ZCY26 钢轮杠杆, 轨迹: 21 / 44mm
- 23-ZCY23 装有钢珠轴承的滚轮杠杆, 轨迹: 21 / 44mm
- 18-ZCY18 塑料滚轮杠杆, 轨迹: 24 / 40mm
- 19-ZCY19 钢轮杠杆, 轨迹: 24 / 40mm
- 12-ZCY12 装有钢珠轴承的滚轮杠杆, 轨迹: 24 / 40mm
- 15-ZCY15 塑料滚轮杠杆, 轨迹: 29 / 36mm
- 16-ZCY16 钢轮杠杆, 轨迹: 29 / 36mm
- 44-ZCY44 长度可调整的塑料滚轮杠杆, 柔性杆
- 45-ZCY45 长度可调整的塑料滚轮杠杆
- 46-ZCY46 长度可调整的钢轮杠杆
- 48-ZCY48 长度可调整的钢轮杠杆, 柔性杆
- 39-ZCY39 塑料滚轮杠杆, $\phi 50\text{mm}$
- 22-ZCY22 陶瓷滚轮杠杆
- 81-ZCY81 带塑料头弹簧杠杆
- 91-ZCY91 弹簧棒杠杆, 金属
- 49-ZCY49 长度可调整的塑料滚轮杠杆, $\phi 50\text{mm}$
- 69-ZCY69 长度可调整的塑料滚轮杠杆, $\phi 50\text{mm}$, 轨迹可调
- 53-ZCY53 圆棒杆, 钢, $\phi 3\text{mm}$ L=125mm
- 54-ZCY54 方棒杆, 钢, $3 \times 3\text{mm}$ L=125mm
- 55-ZCY55 圆棒杆, 玻纤, $\phi 3\text{mm}$ L=125mm
- 59-ZCY59 圆棒杆, 塑料, $\phi 6\text{mm}$ L=200mm

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 7 页 共 9 页

证书编号: 2006010305213251

纸号: 1071528

V - 电缆接头形式
G11 - PG11
G13 - PG13.5
P20 - ISO20
P16 - ISO16
N12 - 1/2 NPT
F12 - PF1/2
M12 - ISO M12 螺纹接头

VI - 可能附不超过 4 位字母数字以区别不同包装。这些字母数字将标在独立包装箱产品型号后, 不会标在产品名牌上。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 8 页 共 9 页

证书编号: 2006010305213251

纸号: 1071528

B—产品本体部件

ZCP
I

21
II

M12
III

I—

本体型号

ZCD-金属外壳, 1个电缆孔

ZCP-塑料外壳, 1个电缆孔

ZCT-塑料外壳, 2个电缆孔

II—

触头形式

21- NO+NC 瞬动

29- NC+NC 瞬动

25- NO+NC 慢断

27- NC+NC 慢断

28- NO+NO 慢断

26- NO+NC 慢断

31- 2NO + NC 瞬动

35- 2NO + NC 慢断

37- 2NC + NO 慢断

39- NO + 2NC 瞬动

61- NO+NC 瞬动, 镀金

69- NC+NC 瞬动, 镀金

65- NO+NC 慢断, 镀金

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 9 页 共 9 页

证书编号: 2006010305213251

纸号: 1071528

67 - NC+NC 慢断, 镀金
68 - NO+NO 慢断, 镀金
66 - NO+NC 慢断, 镀金
71 - 2NO + NC 瞬动, 镀金
75 - 2NO + NC 慢断, 镀金
77 - 2NC + NO 慢断, 镀金
79 - NO + 2NC 瞬动, 镀金

III =

电缆接头形式
G11 - PG11
G13 - PG13.5
P20 - ISO20
P16 - ISO16
N12 - 1/2 NPT
F12 - PF1/2
M12 - ISO M12 螺纹接头

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

