



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2008010305268106

### 委托人名称、地址

上海施耐德工业控制有限公司  
中国上海市普陀区绥德路629号

### 生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric Industries SA  
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES, France

### 生产企业名称、地址

Schneider Electric Industries SA  
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES, France

### 产品名称和系列、规格、型号

#### 限位开关

XCR; Ith=10A, AC-15; Ue=AC240V, Ie=3.0A; DC-13; Ue=DC250V, Ie=0.27A; 详细型号解释  
见附录

### 产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年01月23日

有效期至: 2020年01月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008年03月24日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1071521



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2008010305268106

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Shanghai Industrial Control Co.,Ltd.  
No.629 Suid Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries SA  
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES, France

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric Industries SA  
52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES, France

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Limit Switch

XCR;Ith=10A,AC-15;Ue=AC240V, Ie=3.0A;DC-13;Ue=DC250V, Ie=0.27A

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Jan. 23, 2015      Date of expiry: Jan. 23, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Mar. 24, 2008

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1071521



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2008010305268106

纸号: 1071521

用于起重和机械搬运 XCR 限位开关型号:

$\frac{\text{XCR}}{\text{I}}$	$\frac{\text{A}}{\text{II}}$	$\frac{1}{\text{III}}$	$\frac{1}{\text{IV}}$
-------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------

- I- 产品基本型号  
XCR 限位开关
- II- 触头模式  
A: 每个方向两触头模块动作  
B: 每个方向一触头模块动作  
E: 每个方向两触头模块动作, 对于"+"或"T"形交叉金属杆的操作头  
F: 每个方向一触头模块动作, 对于"+"或"T"形交叉金属杆的操作头
- III- 触头模块型式  
1: 2 个瞬动触头模块(每一模块 1NO+1NC)  
5: 2 个慢断触头模块(每一模块 1NO+1NC)
- IV- 操作头型式  
1: 金属杆 6 mm  
2: 热塑滚轮杆  
5: 大型热塑滚轮杆  
7: 金属杆 6 mm, 对于"+"或"T"形交叉操作头, 每个方向一触头模块动作  
8: 金属杆 6 mm, 对于"+"或"T"形交叉操作头, 每个方向两触头模块动作

用于传送带位移监控 XCR 限位开关型号:

$\frac{\text{XCR}}{\text{I}}$	$\frac{\text{I}}{\text{II}}$	$\frac{115}{\text{III}}$
-------------------------------	------------------------------	--------------------------

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2008010305268106

纸号: 1071521

- I- 产品基本型号  
XCR 限位开关
- II- 操作头型式  
T. 用于传送带位移监控, 2 C/O 转换触头模块
- III- 操作型式  
115: 正常气候环境, 最大位移 90°  
215: 腐蚀性气体环境, 最大位移 90° (对于腐蚀性气体环境未经验证)  
315: 腐蚀性气体环境, 最大位移 70° (对于腐蚀性气体环境未经验证)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

